



## Verdoppeln Sie Ihr Einlässe

Das Mehranschluss-Kit ermöglicht Ihnen, die Anzahl der Einlass-Anschlüsse Ihrer SEP-Einheit zu erhöhen.

### Vorteile:

- Platzeinsparung - kein Bedarf für mehrere Einheiten
- Anschluss mehrerer Geräte an eine SEP-Einheit
- Einfach in situ zu installieren



## Mehranschluss-Kit

Zur Nutzung mit SEP 120, SEP 360, SEP 900 & SEP 1250

## STANDARD-SEP-Einheit

bis zu 4 Einlass-Anschlüsse



Alle einzelnen Standard-SEP-Einheiten werden mit einem Anschlussblock (wie gezeigt) verschickt, an den bis zu 4 Einlassrohre angeschlossen werden können.

Verdoppeln der Anzahl der Einlässe mit Hilfe des Mehranschluss-Kits könnte kaum einfacher sein:

- 1 Den Winkel entfernen.

## MIT dem Mehranschluss-Kit

bis zu 8 Einlass-Anschlüsse\*



- 2 Das T-Stück anstelle des Winkels anschließen.
- 3 Den zweiten Anschlussblock an der Einheit festschrauben.
- 4 Den geraden Adapter und das schwarze Rohr montieren.



Dann einfach vier weitere Rohre wie normal anschließen.

**HINWEIS:** Die Anzahl der verfügbaren Einlass-Anschlüsse ist von der Position der SEP-Einheit abhängig.

\*Maximum von 8 Einlass-Anschlüssen basiert auf einer freistehenden Einheit, an der beide Anschlussblöcke vollständig zugänglich sind.

Das Mehranschluss-Kit kann **NICHT** zusammen mit wandmontierten Einheiten benutzt werden, die mit der SEPURA™ WMB (Wandhalterung) montiert wurden.

Informationen zur korrekten Positionierung und Installation des Sepura™-Trenners finden Sie im beiliegenden Prospekt.

