



Doble sus puertos de entrada

El kit multipuertos le permite aumentar la cantidad de vías de entrada en su unidad SEP.

Beneficios:

- Ahorro de espacio - no hay necesidad de múltiples unidades
- Conecte varios dispositivos a una sola unidad SEP
- Fácil de instalar in situ



Kit multipuerto

Para su uso con los modelos SEP 120, SEP 360, SEP 900 y SEP 1250

Unidad SEP ESTÁNDAR

hasta 4 puertos de entrada



Todas las unidades estándar de SEP individuales se envían con un bloque de conexiones (como se muestra) que permite conectar hasta 4 tubos de entrada.

Duplicar la capacidad de entrada no podría ser más fácil con el kit multipuerto:

- 1 Quite el montaje del codo.

Con el kit multipuerto

hasta 8 puertos de entrada*



- 2 Acople la conexión en T en el lugar del codo.
- 3 Atornille el segundo bloque de conexiones.
- 4 Monte el adaptador recto y el tubo negro.



Luego simplemente conecte hasta cuatro tubos más como lo haría normalmente.

NOTA: La cantidad de vías de entrada disponibles dependerá de la ubicación de la unidad SEP.
*El número máximo de 8 vías de entrada se basa en que la unidad sea independiente y ambos bloques de conexiones sean accesibles.

El kit multipuerto NO PUEDE ser usado con las Unidades Montadas en la Pared usando el Soporte de Montaje en Pared (WMB) SEPURA™

Para más información sobre la correcta colocación e instalación de su Separador SEPURA™, consulte el folleto adjunto.

